

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M10X160



Numéro d'article	07000.100.160
Marque	-
UBB	950351375957
UNSPSC	31161605
EAN	8715492045348
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	160 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


### Normes

NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912

### Spécifications techniques

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	160

### Dessin technique



P

1.5

S

**FABORY**