

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M12X240



Numéro d'article	07000.120.240
Marque	-
UBB	951351647544
UNSPSC	31161605
EAN	8715492045874
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	240 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


### Normes

BS	4168-1
ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M

### Spécifications techniques

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Filetage total quand $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	240

### Dessin technique



P

1.75

S

**FABORY**

10