

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M16X60



Numéro d'article	07000.160.060
Marque	-
UBB	950351381716
UNSPSC	31161605
EAN	8715492046345
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	60 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info
Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
BS	4168-1

Spécifications techniques

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Filetage total quand $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	60

Dessin technique



P

2

S

14

FABORY