

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M16X200



Numéro d'article	07000.160.200
Marque	-
UBB	950351383126
UNSPSC	31161605
EAN	8715492046512
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	200 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

NEN	1241
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Spécifications techniques

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Filetage total quand $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	200

Dessin technique



P

2

S

FABORY

14