



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M10X100

Numéro d'article	24540.100.100
Marque	-
UBB	950353140615
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634146
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	100 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Filetage total quand $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	100
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Dessin technique

