

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M24X180



Numéro d'article	07000.240.180
Marque	-
UBB	950351389990
UNSPSC	31161605
EAN	8715492047861
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	180 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info
Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912

Spécifications techniques

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Filetage total quand $L \leq$	85
k (max.)	24
L (mm)	180

Dessin technique



FABORY