



## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M3X10

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 24560.030.010             |
| Marque           | -                         |
| UBB              | 950353143767              |
| UNSPSC           | 31161504                  |
| EAN              | 8715492634627             |
| PKG. de 500      | Boîte complete uniquement |

### Paramètres techniques

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Diamètre            | M3                           |
| Longueur            | 10 mm                        |
| Classe              | 4.8                          |
| Mode d'entraînement | Fendue                       |
| Forme de tête       | Tête fraisée                 |
| Matière             | Acier                        |
| Revêtement          | Electro zingué passivé jaune |
| Filetage            | Filetage métrique            |

### Normes

|      |           |
|------|-----------|
| NF   | ≈E25-123  |
| BS   | ≈4183     |
| ISO  | ≈2009     |
| DIN  | 963       |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NEN  | ≈2370     |

### Spécifications techniques

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| d-D                           | M3   |
| Thread length (min.)          | 19   |
| dk (max.)                     | 5.6  |
| Filetage total quand $L \leq$ | 22   |
| k (max.)                      | 1.65 |
| L (mm)                        | 10   |
| n                             | 0.8  |
| P                             | 0.5  |
| t (min.)                      | 0.6  |

### Dessin technique

