

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 10.9 M22X160



Numéro d'article	07015.220.160
Marque	-
UBB	500644755075
UNSPSC	31161605
EAN	8717077024052
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M22
Longueur	160 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
ISO	4762
NEN	1241

Spécifications techniques

b	56
d-D	M22
dk (max.)	33
Filetage total quand $L \leq$	70
k (max.)	22
L (mm)	160

Dessin technique



P

2.5

S

FABORY

17