FABORY



Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 10.9 M36X400

Numéro d'article	07015.360.400
Marque	-
UBB	500644774043
UNSPSC	31161605
EAN	8717077025950
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	400 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762

Spécifications techniques

b	84
d-D	M36
dk (max.)	54
Filetage total quand L ≤	110
k (max.)	36
L (mm)	400

Dessin technique

