

## Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M5X12



Numéro d'article	24570.050.012
Marque	-
UBB	950353149541
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636126
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NF	≈E25-124
ISO	≈2010
DIN	964
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371

### Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

### Dessin technique

