


Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 10.9 M14X40



Numéro d'article	07023.140.040
Marque	-
UBB	500647952760
UNSPSC	31161605
EAN	8717077283299
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M14
Longueur (L) (mm)	40
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Spécifications techniques

b	40
d _k (max.)	21
Filetage total quand L ≤	55
k (max.)	14
P	2
s	12

Dessin technique

