



Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 10.9 M14X45

Numéro d'article	07023.140.045
Marque	-
UBB	500647952844
UNSPSC	31161605
EAN	8717077283305
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	45 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info
Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125

Spécifications techniques

b	40
d-D	M14
dk (max.)	21
Filetage total quand $L \leq$	55
k (max.)	14
L (mm)	45

Dessin technique



P

2

S

12

FABORY