

## Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M6X10



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 24570.060.010             |
| Marque           | -                         |
| UBB              | 950353150507              |
| UNSPSC           | 31161504                  |
| EAN              | 8715492636256             |
| PKG. de 200      | Boîte complete uniquement |

### Paramètres techniques

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Diamètre            | M6                  |
| Longueur            | 10 mm               |
| Classe              | 4.8                 |
| Mode d'entraînement | Fendue              |
| Forme de tête       | Tête fraisée bombée |
| Matière             | Acier               |
| Revêtement          | Electro zingué      |
| Filetage            | Filetage métrique   |

### Normes

|      |           |
|------|-----------|
| NF   | ≈E25-124  |
| ISO  | ≈2010     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| BS   | ≈4183     |
| NEN  | ≈2371     |
| DIN  | 964       |

### Spécifications techniques

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| d-D                      | M6  |
| Thread length (min.)     | 28  |
| dk (max.)                | 11  |
| f ≈                      | 1.5 |
| Filetage total quand L ≤ | 35  |
| k (max.)                 | 3   |
| L (mm)                   | 10  |
| n                        | 1.6 |
| P                        | 1   |
| t (min.)                 | 2.4 |

### Dessin technique

