



Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 10.9 M36X160

Numéro d'article	07023.360.160
Marque	-
UBB	500647967610
UNSPSC	31161605
EAN	8717077284784
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	160 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
BS	4168-1
ISO	4762

Spécifications techniques

b	84
d-D	M36
dk (max.)	54
Filetage total quand $L \leq$	110
k (max.)	36
L (mm)	160

Dessin technique



