

Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 Acier Electro zingué 10.9 M16X60



Numéro d'article	07027.160.060
Marque	-
UBB	500650834822
UNSPSC	31162400
EAN	8717077297944
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	60 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912

Spécifications techniques

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Filetage total quand $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	60
s	14

Dessin technique

