

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M10X260



Numéro d'article	07060.100.260
Marque	-
UBB	500645076224
UNSPSC	31161605
EAN	8717077057500
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	260 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241

Spécifications techniques

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	260
P	1.5
s	8

Dessin technique

