



Vis autotaraudeuse à tête hexagonale DIN 7513 A Acier Electro zingué M8X40

Numéro d'article	27010.080.040
Marque	-
UBB	950352261586
UNSPSC	31161507
EAN	8715492950642
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	40 mm
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info

Le diamètre du pré-perçage Drill \varnothing (H11) est une indication pour les matériaux de résistance moyenne. Pour les matériaux doux ou minces, un trou plus petit peut être choisi, pour les matériaux durs ou épais, un trou plus grand peut être choisi. Il est recommandé de sélectionner le diamètre exact en fonction des tests. La profondeur d'engagement ne doit en aucun cas dépasser le double

Normes

DIN 7513-A

du diamètre nominal
de la vis.

FABORY

Spécifications techniques

d-D	M8
Foret \varnothing (H11)	7.4
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Dessin technique

