



Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Electro zingué 8.8 M20X100

Numéro d'article	07071.200.100
Marque	-
UBB	500500825640
UNSPSC	31161605
EAN	8715494042314
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	100 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈4762
NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1
NF	≈E25-125
DIN	≈912

Spécifications techniques

d-D	M20
dk (max.)	30
k (max.)	20
L (mm)	100
P	2.5
s	17

Dessin technique

