

MAXXFAST Goujon
d'ancrage ThruFast Acier
Electro zingué 8X130



Numéro d'article	30550.080.130
Marque	-
UBB	500577350654
UNSPSC	31162101
EAN	8715494322768
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	8 mm
Longueur	130 mm
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info	Boîtes complètes uniquement.do = Diamètre nominal du forets = Largeur de cléring ø = Diamètre de rondelledf = Diamètre trou passage dans l'élément à fixerh1 = Profondeur de perçage recommandéeh(nom) = Profondeur de perçage minimalehef = Profondeur d'ancrage effectiveScr,N = Distance entre axes caractéristiquesCcr,N = Distance à un bord libre caractéristiquetfix(max) = Longueur effectiveTinst = Couple de
------	--

Normes

serrage en
NmNrec = Charge
recommandée
en kNLa charge
admissible est valide
pour une seule
cheville, appliquée
dans du béton
C20/25 non fissuré
(zone comprimée),
coefficient de
sécurité inclus $\gamma_f =$
1,4 lorsque les
distances Scr, N et
Ccr, N ne sont pas
dépassées.

Spécifications techniques

Ccr, N	72
d-D	M8
df	9
D (mm)	8
do	8
h (nom.)	59.5
h1	65
hef	48
L (mm)	130
Nrec	5.71
Anneau ø	16
s	13
Scr, N	144
tfix(max.)	60
Tinst	20

Dessin technique

