



Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 010.9 M6X20

Numéro d'article	07407.060.020
Marque	-
UBB	500571180313
UNSPSC	31161518
EAN	8715494142984
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	20 mm
Classe	010.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique

Info

Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène. Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant. En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une

Normes

DIN	≈7991
ISO	10642

capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9. Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2). Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coexister pendant un certain temps.

Spécifications techniques

b (min.)	24
d-D	M6
dk (max.)	12.16
Filetage total quand $L \leq$	35
k (max.)	3.72
L (mm)	20
P	1
s	4
α	90

Dessin technique

