



SPEDEC SN Vis autoperceuse à tête cylindrique à empreinte SR DIN ≈7504 M Acier Electro zingué ST3,5X13MM

Numéro d'article	31480.035.013
------------------	---------------

Marque	-
--------	---

UBB	950352632927
-----	--------------

UNSPSC	31161507
--------	----------

EAN	8715492962997
-----	---------------

PKG. de 1000	Boîte complete uniquement
--------------	------------------------------

Paramètres techniques

Diamètre	3.5 mm
Longueur	13 mm
Mode d'entraînement	SR
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle

Normes

ISO	≈15481
DIN	≈7504-M

Info

Le dispositif de serrage SR est une combinaison de l'empreinte cruciforme et l'empreinte carrée. A mettre en oeuvre les embouts SR, voir codes de groupe 31535 et 31640. Longueur de serrage max. KL = L – L1. Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par d'hydrogène.

Spécifications techniques

D (mm)	3.5
dk	7
k	2.6
L (mm)	13
L1 ≈	5
No. SR	1
P	1.3

Dessin technique

