

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Brut 08.8 M8X45



Numéro d'article	07465.080.045
Marque	-
UBB	500649274999
UNSPSC	31161518
EAN	8717077197329
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	45 mm
Classe	08.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	10642
DIN	≈7991

Info

Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant. En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé

par le chiffre '0'.
 Ainsi, 8.8 → 08.8
 et 10.9 → 010.9 et
 12.9 → 012.9. Pour
 les fixation en acier
 inoxydable, seule la
 nuance d'acier est
 indiquée en laissant
 de côté la classe
 de propriété (par
 exemple A2-70 →
 A2). Les anciennes
 et les nouvelles
 indications peuvent
 coexister pendant un
 certain temps.

Spécifications techniques

b (min.)	28
d-D	M8
dk (max.)	16.43
Filetage total quand L ≤	45
k (max.)	4.96
L (mm)	45
P	1.25
s	5
α	90

Dessin technique

