

SPEDEC SN Vis autoperceuse à tête cylindrique à empreinte SR DIN ≈7504 M Acier Electro zingué ST3,5X25MM



Numéro d'article	31480.035.025
Marque	-
UBB	950352633263
UNSPSC	31161507
EAN	8715492963024
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3.5 mm
Longueur	25 mm
Mode d'entraînement	SR
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle

Info

Le dispositif de serrage SR est une combinaison de l'empreinte cruciforme et l'empreinte carrée. A mettre en oeuvre les embouts SR, voir codes de groupe 31535 et 31640. Longueur de serrage max. $KL = L - L1$. Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par d'hydrogène.

Normes

DIN	≈7504-M
ISO	≈15481

Spécifications techniques

D (mm)	3.5
dk	7
k	2.6
L (mm)	25
L1 ≈	5
No. SR	1
P	1.3

Dessin technique

