

## Vis auto-perceuses à tête hexagonale à embase DIN 7504 K Acier Electro zingué ST5,5X25MM



Numéro d'article	31815.055.025
Marque	-
UBB	950352979443
UNSPSC	31161507
EAN	8715493855915
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	5.5 mm
Longueur	25 mm
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Longueur max. de serrage $KL = L - L1$ . Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


### Normes

DIN	7504-K
ISO	15480

### Spécifications techniques

dc	11
D (mm)	5.5
k (max.)	5.45
L (mm)	25
L1 ≈	10
P	1.8

### Dessin technique



# FABORY