



Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Electro zingué 45H M12X10

Numéro d'article	07860.120.010
Marque	-
UBB	500645147017
UNSPSC	31161518
EAN	8717077055612
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	10 mm
Classe	45H
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Point	Plat
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.


Normes

NF	E27-180
ISO	4026
NEN	2341
ASME	B18.3.6M
BS	4168-2
DIN	913

Spécifications techniques

d-D	M12
dp (max.)	8.5
L (mm)	10
P	1.75
s	6

Dessin technique



t (min.) 4.8

FABORY