


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M6X75



Numéro d'article	08250.060.075
Marque	-
UBB	950351601832
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554963
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	75 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de 4 au minimum.


Normes

ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
BS	≈4933/3692

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	75
m	5
P	1
fn (max.)	4.6
s	10

Dessin technique



Vn (max.) 6.48

FABORY