


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M6X130



Numéro d'article	08250.060.130
Marque	-
UBB	500621753986
UNSPSC	31161612
EAN	8715494507660
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	130 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de [4] au minimum.


Normes

NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	130
m	5
P	1
fn (max.)	4.6
s	10

Dessin technique



Vn (max.)	6.48
-----------	------

FABORY