
FABORY



Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M8X20

Numéro d'article	08250.080.020
Marque	-
UBB	950351602582
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555199
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	20 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.


Normes

DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	20
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6

Dessin technique



s	13
Vn (max.)	8.58