
FABORY



# Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M8X45

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 08250.080.045 |
| Marque | - |
| UBB | 950351603085 |
| UNSPSC | 31161612 |
| EAN | 8715492555243 |
| PKG. de 200 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | M8 |
| Longueur | 45 mm |
| Classe | 4.6 |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Electro zingué |
| Filetage | Filetage métrique |
| Info | La classe des écrous correspondantes est de \|4\| au minimum. |


## Normes

| | |
|---|---|
| ISO | ≈8677/4034 |
| BS | ≈4933/3692 |
| NF | ≈E27-351/E25-402 |
| NEN | ≈303/697 |
| DIN | 603/555 |

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 28 |
| b (min.): L200mm | 41 |
| b (min.): L≤125mm | 22 |
| d-D | M8 |
| dk (max.) | 20.65 |
| k (max.) | 4.88 |
| L (mm) | 45 |
| m | 6.5 |
| P | 1.25 |
| fn (max.) | 5.6 |

## Dessin technique



| | |
|---|---|
| s | 13 |
| Vn (max.) | 8.58 |