

## Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M8X170



Numéro d'article	08250.080.170
Marque	-
UBB	954351413461
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555403
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	170 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de  4  au minimum.


### Normes

ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	170
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6

### Dessin technique



s

13

$V_n$  (max.)

8.58

**FABORY**