


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M12X250



Numéro d'article	08250.120.250
Marque	-
UBB	952351208543
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556080
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	250 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de [4] au minimum.


Normes

NEN	≈303/697
DIN	603/555
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	250
m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75

Dessin technique



Vn (max.) 12.7

FABORY