


## Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M12X280



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 08250.120.280             |
| Marque           | -                         |
| UBB              | 950351610742              |
| UNSPSC           | 31161612                  |
| EAN              | 8715492556127             |
| PKG. de 25       | Boîte complete uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Diamètre              | M12                                                         |
| Longueur              | 280 mm                                                      |
| Classe                | 4.6                                                         |
| Matière               | Acier                                                       |
| Direction du filetage | Droit                                                       |
| Revêtement            | Electro zingué                                              |
| Filetage              | Filetage métrique                                           |
| Info                  | La classe des écrous correspondantes est de [4] au minimum. |


### Normes

|     |                  |
|-----|------------------|
| BS  | ≈4933/3692       |
| NF  | ≈E27-351/E25-402 |
| ISO | ≈8677/4034       |
| NEN | ≈303/697         |
| DIN | 603/555          |

### Spécifications techniques

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 36    |
| b (min.): L200mm          | 49    |
| b (min.): L≤125mm         | 30    |
| d-D                       | M12   |
| dk (max.)                 | 30.65 |
| k (max.)                  | 6.95  |
| L (mm)                    | 280   |
| m                         | 10    |
| P                         | 1.75  |
| fn (max.)                 | 8.75  |

### Dessin technique



|   |    |
|---|----|
| s | 19 |
|---|----|

|           |      |
|-----------|------|
| Vn (max.) | 12.7 |
|-----------|------|

FABORY