


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M12X340



Numéro d'article	08250.120.340
Marque	-
UBB	950351611088
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556158
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	340 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de [4] au minimum.


Normes

BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	340
m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75

Dessin technique



s	19
---	----

Vn (max.)	12.7
-----------	------

FABORY