


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M16X80



Numéro d'article 08250.160.080

Marque -

UBB 950351611658

UNSPSC 31161612

EAN 8715492556387

PKG. de 25 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	80 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de 4 au minimum.


Normes

ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NEN	≈303/697

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk (max.)	38.8
k (max.)	8.95
L (mm)	80
m	13
P	2
fn (max.)	12.9

Dessin technique



s

24

V_n (max.)

16.7

FABORY