


## Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M20X280



Numéro d'article	08250.200.280
Marque	-
UBB	500644859935
UNSPSC	31161612
EAN	8717077034549
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	280 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de  4  au minimum.


### Normes

NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
DIN	603/555

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
dk (max.)	46.8
k (max.)	11.05
L (mm)	280
m	16
P	2.5
fn (max.)	15.9

### Dessin technique



s

30

$V_n$  (max.)

20.84

**FABORY**