



Écrou à sertir cylindrique SWG Acier Electro zingué M25-10SWG

Numéro d'article	12482.025.010
Marque	-
UBB	500654550606
UNSPSC	31162400
EAN	8712423016965
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2.5
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	p = épaisseur de la tôle = épaisseur de serrage.

Normes

Spécifications techniques

d-D	M2.5
d1	2.5
d2	5.54
d3	7.92
Épaisseur de serrage	1
Trou ø	5.54
m	3.17

Dessin technique

