


Goupille élastique spirale serie épaisse ISO 8748 Acier à ressort 420-560 HV30 3X12MM



Article n °	39150.030.012
Marque	-
UBB	950359069248
UNSPSC	31163201
EAN	8715492809681
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

d (nom.)	3
Diamètre (mm)	3
Longueur (L)	12

Normes

ISO	8748
DIN	7344
NEN	2554

Remarques

V = Résistance au cisaillement double min. en kN. Caractéristiques spécifiques aux goupilles élastiques spiralées: Sont utilisées dans les assemblages démontables comportant deux ou plusieurs éléments, mais elles peuvent également servir d'axe, de charnière ou de cheville. Grâce à leur forme en spirale (enr. de 2.1/4 env.), les goupilles sont très élastiques et peuvent être utilisées plusieurs fois, même soumises à des charges variables ou à des chocs. Les

efforts sont répartis uniformément sur la paroi du trou et il en résulte une pression identique sur toute la surface; elles peuvent donc reprendre des efforts de cisaillement, surtout parce qu'elles remplissent entièrement le trou. Les deux extrémités sont coniques, de telle sorte que leur mise en place est facile et peut être faite de manière automatique. Pour définir le diamètre du trou d (nom.), il est recommandé de respecter la classe de tolérance H12 ou de le réduire de d (nom.) 1 mm avec la tolérance H10.

Diamètre (d-D)	3
Matière	Acier à ressort
Matière technique	420-560 HV30
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Spécifications techniques

d_1 (min.)	3.12
d_1 (max.)	3.25
V	7.6
$a \approx$	0.9
d_2	2.9

Dessin technique

