



Écrou carré à souder DIN 928 Acier Max. 0,25%C Brut M8

Numéro d'article	14000.080.001
Marque	-
UBB	950355148350
UNSPSC	31161731
EAN	8715492581655
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Mode d'entraînement	Carrée
Matière	Acier
Matière technique	Max. 0.25%C
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Ces écrous peuvent être combinés avec des vis de classe 8.8.

Normes

DIN	928
-----	-----

Spécifications techniques

d-D	M8
Trou \varnothing (H11)	10.5
m (h14)	6.5
P	1.25
s (h14)	14

Dessin technique

