




Colonette borgne à sertir, aveugle Acier Electro zingué M3X4,18X25X9,5

Numéro d'article	14421.030.025
Marque	-
UBB	500656714689
UNSPSC	31161816
EAN	8712423015708
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques


Diamètre	M3
Longueur	25 mm
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	Les entretoises à sertir type taraudage borgne en acier conviennent à une utilisation dans une tôle d'acier avec une dureté maximale de HRB70. Pour les tôles d'acier avec des duretés plus élevées, les écrous à sertir sont recommandés.

Normes

Spécifications techniques

B (min.)	9.5
C	4.18
d-D	M3
Taille de trou	4.2
L (mm)	25

Dessin technique



Distance Min. bord 6
de feuille

Epaisseur Min. 1
recommandée de
tôle

S 4.8

EABODY