



Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier inoxydable (Inox) A2 M8X140

Numéro d'article	51060.080.140
Marque	-
UBB	500571271724
UNSPSC	31161518
EAN	8715494541442
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	140 mm
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info

Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant. En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'.

Normes

ISO	10642
-----	-------

Ainsi, 8.8 → 08.8
et 10.9 → 010.9 et
12.9 → 012.9. Pour
les fixation en acier
inoxydable, seule la
nuance d'acier est
indiquée en laissant
de côté la classe
de propriété (par
exemple A2-70 →
A2). Les anciennes
et les nouvelles
indications peuvent
coexister pendant un
certain temps.

Spécifications techniques

b (min.)	28
d-D	M8
dk (max.)	16.43
Filetage total quand $L \leq$	45
k (max.)	4.96
L (mm)	140
P	1.25
s	5
α	90

Dessin technique

