



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M12X60

Numéro d'article	24540.120.060
Marque	-
UBB	950353141373
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634221
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	60 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Filetage total quand $L \leq$	60
k (max.)	6
L (mm)	60
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Dessin technique

