




Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730 M16

Numéro d'article	56052.160.001
Marque	-
UBB	950355856036
UNSPSC	31161731
EAN	8715492860095
PKG. de 4	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Couleur	Beige
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Glass-fiber reinforced epoxy
Matière technique	Permaglas ME 730
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info

Caractéristiques
spécifiques aux
PERMAGLAS
ME 730: Est un
complexe de fibres
de verre en résine
époxy
Température
d'utilisation: -270°C
à +155°C
Légère
(Mv = 1,8)
Résiste
à la corrosion,
très résistant
aux UV et aux
intempéries
Résiste
aux produits et gaz
agressifs
Haute
résistance à la
tension électrique et
mauvais conducteur
thermique
Anti-

Normes

Spécifications techniques

d-D	M16
m	16
P	2
s	24

Dessin technique

