FABORY



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M16X30

Numéro d'article	24540.160.030
Marque	-
UBB	950353141787
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634306
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Filetage total quand L ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	30
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Dessin technique

