

Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNC ASME B18.3 Alliage d'acier ASTM A574 Brut #1-64X1 Inch



Numéro d'article	U07000.007.0100
Marque	-
UBB	500620889302
UNSPSC	31161605
EAN	8717077356344
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	NO.1
Longueur	1 Inch
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Alliage d'acier
Matière technique	ASTM A574
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Coarse

Normes

ASME	B18.3
------	-------

Info

Marquage conformément à ASTM A574 avec marque d'identification du fabricant uniquement. Attention: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu'a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l'écrou. Avertissement:

FABORY

la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.ft =
filetage total

Spécifications techniques

A	0.118
H	0.073
J	0.0625
LT (min.)	0.62
Filets par pouce	64

Dessin technique

