

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M16X70



Numéro d'article	24540.160.070
Marque	-
UBB	950353142363
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634368
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	70 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Filetage total quand L ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	70
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Dessin technique

