



Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d'acier Brut (#10)1/4X1/4

Numéro d'article	U07111.025.0025
Marque	-
UBB	500624162896
UNSPSC	31161605
EAN	8715492891334
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	1/4 Inch
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Cylindrical Knurled
Matière	Alliage d'acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Coarse

Normes

ASME	B18.3
BS	2470

Info

Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces. Marking of these screws is not mandatory. Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

A (max.)	0.375
D	0.25
D1	0.19
E	0.375
H (max.)	0.188
J	0.125
Filets par pouce	24
D (min.)	0.246
D (max.)	0.248

