FABORY



# Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier Brut (1/4)5/16X3 Inch

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | U07111.031.0300 |
| Marque | - |
| UBB | 500624165527 |
| UNSPSC | 31161605 |
| EAN | 8715492891624 |
| PKG. de 5 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Longueur | 3 Inch |
| Mode d'entraînement | Six pans creux |
| Forme de tête | Cylindrical Knurled |
| Matière | Alliage d‘acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Brut |
| Filetage | Unified National Coarse |
| Info | Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.Marking of these screws is not mandatory.Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems. |

## Normes

| | |
|---|---|
| BS | 2470 |
| ASME | B18.3 |

## Spécifications techniques

## Dessin technique

| | |
|---|---|
| A (max.) | 0.438 |
| D | 0.3125 |
| D1 | 0.25 |
| E | 0.438 |
| H (max.) | 0.219 |
| J | 0.15625 |
| Filets par pouce | 20 |
| D (min.) | 0.3085 |
| D (max.) | 0.3105 |

FABORY

