



Vis à métaux tête ronde fendue UNC asme B18.6.4 ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué #10-24X6 Inch

Numéro d'article	U24210.019.0600
Marque	-
UBB	500624910351
UNSPSC	31161504
EAN	8717077799400
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	NO.10
Longueur	6 Inch
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Low carbon steel
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	24

Info

Vis de diamètre $\leq$ No.5 et de longueur $\leq$ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum. Vis de diamètre No.5 et de longueur $\leq$ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

Normes

ASME B18.6.3

Spécifications techniques

A (max.)	0.359
H (max.)	0.137
J (max.)	0.06
T (max.)	0.087

Dessin technique

