

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M10X40



Numéro d'article	24565.100.040
Marque	-
UBB	951353775137
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635723
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Filetage total quand $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	40
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Dessin technique

