

## Vis à métaux tête ronde fendue UNC asme B18.6.4 ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué 1/4-20X1/2



Numéro d'article	U24210.025.0050
Marque	-
UBB	500624910500
UNSPSC	31161504
EAN	8717077799424
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	1/4 Inch
Longueur	1/2 Inch
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Low carbon steel
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	20

### Info

Vis de diamètre  $\leq$  No.5 et de longueur  $\leq$  1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum. Vis de diamètre No.5 et de longueur  $\leq$  2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

### Normes

ASME B18.6.3

## Spécifications techniques

A (max.)	0.472
H (max.)	0.175
J (max.)	0.075
T (max.)	0.109

## Dessin technique

